

特許取得のナピュアミラー【特許 第3732490号】

特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー

人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

High Class Mirror

細部まで大きく見える！拡大鏡

**x2** **x3** **x5** **x7**  
鏡面1000R 鏡面600R 鏡面400R 鏡面300R

本当の肌色を映す  
ナピュアミラー仕様の等倍鏡と  
細部まで大きく映す  
通常ミラー仕様の拡大鏡のコンパクトミラー

COMPACT MIRROR



等倍鏡  
ナピュアミラー

※商品画像は、×7仕様です。



品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト(2倍)	RC-02SV	1,500円+税	110mm×117mm	シルバー	772541	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー] ガラスミラー(拡大鏡) ナピュアガラスミラー(等倍鏡)
	RC-02BK			ブラック	772565	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト(3倍)	RC-03SV	1,600円+税		シルバー	772572	120入	
	RC-03BK			ブラック	772596	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト(5倍)	RC-05SV	1,700円+税		シルバー	772602	120入	
	RC-05BK			ブラック	772626	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト(7倍)	RC-07SV	1,800円+税		シルバー	772633	120入	
	RC-07BK			ブラック	772657	120入	

細部まで大きく見える！拡大鏡

**x2** **x3** **x5** **x7**  
鏡面1000R 鏡面600R 鏡面400R 鏡面300R

本当の肌色を映す  
ナピュアミラー仕様の等倍鏡と  
細部まで大きく映す  
通常ミラー仕様の拡大鏡のスタンドハンドミラー

STAND HAND MIRROR



等倍鏡  
ナピュアミラー

※商品画像は、×7仕様です。



品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド(2倍)	RH-02SV	1,500円+税	123mm×210mm	シルバー	772664	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー] ガラスミラー(拡大鏡) ナピュアガラスミラー(等倍鏡)
	RH-02BK			ブラック	772688	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド(3倍)	RH-03SV	1,600円+税		シルバー	772695	120入	
	RH-03BK			ブラック	772718	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド(5倍)	RH-05SV	1,700円+税		シルバー	772725	120入	
	RH-05BK			ブラック	772749	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド(7倍)	RH-07SV	1,800円+税		シルバー	772756	120入	
	RH-07BK			ブラック	772770	120入	

細部まで大きく見える！拡大鏡

**x2** **x3** **x5** **x7**  
鏡面1000R 鏡面600R 鏡面400R 鏡面300R

本当の肌色を映す  
ナピュアミラー仕様の等倍鏡と  
細部まで大きく映す  
通常ミラー仕様の拡大鏡のスタンドミラー

STAND MIRROR



等倍鏡  
ナピュアミラー

※商品画像は、×7仕様です。



品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド(2倍)	RS-02	2,300円+税	170mm×295mm	シルバー	772787	48入	[本体]アルミ、スチール
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド(3倍)	RS-03	2,400円+税			772794	48入	[ミラー]
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド(5倍)	RS-05	2,500円+税			772800	48入	ガラスミラー(拡大鏡)
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド(7倍)	RS-07	2,600円+税			772817	48入	ナピュアガラスミラー(等倍鏡)

拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。

※落下等の衝撃により鏡が破損しケガをすることがありますのでご注意ください。※高温多湿の場所に長く放置した際、金属劣化がおきますのでご注意ください。※化学薬品など散布された際は、必ず乾いた布でお拭きください。

※等倍鏡には特許取得のナピュアミラーを拡大鏡には通常ミラーを使用しています。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きまます。



COMPACT

HAND

STAND