

CATALOG



HORIUCHI MIRROR®

目次

■ 会社案内	1
■ ナピュアミラーとは？	2
■ ナピュアミラー工場・製造工程	3
■ NEW ナピュアミラー【プロモデル折立ミラープレミアム】	4
■ NEW ナピュアミラー【5倍拡大鏡プロモデル折立ミラー】	5
■ ナピュアミラー【プロモデル折立ミラー】	6,7,8,9
■ ナピュアミラー【リアルズームアップミラー】	10
■ ナピュアミラー【コンパクトミラー】	11,12
■ ナピュアミラー【折立ハンドミラー】	13
■ NEW ナピュアミラー【パーフェクトスタイル3WAYミラー】	14
■ NEW ナピュアミラー【5倍拡大鏡スタンドミラー】	15
■ ナピュアミラー【ヘアチェックミラー】	16
■ ナピュアミラー【プレミアム3WAYミラー】	17
■ ナピュアミラー【スタンドミラー】	18,19
■ アイメイクミラー	20,21
■ UVチェックミラー	22,23
■ 割れないミラー／スペースミラー【強粘着両面テープ仕様】	24
■ 割れないミラー／スペースミラー【貼ってはがせるシール仕様】	25
■ NEW 割れないミラー／いきいきミラー【プロモデル折立ミラー・スタンドミラー・ハンドミラー】	26
■ ハイパービューミラー	27
■ スタンドミラー【メモリアルフォトミラー】	28
■ スタンドミラー	29,30,31
■ コンパクトミラー	32
■ その他ミラー【ワンプラスクリップミラー】	33
■ その他ミラー【プロモデル＋ズームアップミラー】	34
■ その他ミラー	35
■ NEW for SP【ナピュア オリジナルデザイン・プロモデル折立ミラー】	36
■ NEW for SP【プレミアム・フォトミラー】	37
■ for SP	38,39,40
■ NEW for SP【パブミラー】	41

OSAKA HIRANO MIRROR HORIUCHI MIRROR INDUSTRY CO., LTD.

当社では、自社工場で鏡製品の企画・製造販売を行っております。

特許取得のナピュアガラスミラーをはじめ

ハンドミラー、コンパクトミラー、スタンドミラーなど

きれいに映り、使いやすい幅広い商品アイテムをご提供いたしております。

会 社 概 要

名 称 堀内鏡工業 株式会社

所 在 地 〒547-0035 大阪市平野区西脇1-5-11

TEL: 06-6702-1987 (代)

FAX: 06-6702-5003

e-mail horiiuchi@cr-horiuchi.co.jp

HP <http://www.cr-horiuchi.co.jp>

代 表 者 代表取締役 堀之内 茂美

設 立 昭和30年4月

資 本 金 10,000,000円

社 員 数 13人

取 引 銀 行 三井住友銀行 平野支店


業 務 種 目 スタンドミラー、コンパクトミラー、ハンドミラーほか鏡製品全般
フォトフレーム、ノベルティーグッズ企画製造ほか



Osaka products

ナピュアミラー[プロモデル折立ミラー] 大阪府より大阪製ブランドに認証されました!

ナピュアミラー[プロモデル折立ミラー]は、4~7ページをご覧ください



特許の輝き、特許の映り

※類似品にご注意ください。



鏡に映る顔色と
他人から見える顔色とは…

実は少し違うんです！

あなたは、
いままでの鏡は、
本当の色を映していると
思っていましたか？


いままでのミラーは、
あなたの本当の肌色を表現していません。

従来の鏡は、日本人の肌の色を正確に再現できていません。
特に白色が黄ばんで映り、多色にわたりくすみが発生し、顔色が青く再現されています。



だから…

メイクアップに
従来の鏡を使うと
忠実な色が出ないため



…なんてことが起こっているかもしれません！

しかし、ナピュアミラーは、
あなたの本当の顔色を映し出します。

日本人の肌の色を他のどの鏡よりもよりナチュラルに美しく再現。
正しい肌色の認識のもと、正しいお化粧の色表現が可能になりました。

TOKYOビューティアドバイザーズスクールの教材としても選ばれました。

「肌色がきれいに映り、メイクアップに最適ですね！」と大変喜ばれています。



特許の輝き、特許の映りはここが違う！

透明度の高い
ガラスの採用

+

真空蒸着製法
による反射金属

=

色の変化が少なく
自然で純粋な色が映る鏡
ナピュアミラー




鏡断面
ナピュアミラー(当社比)



鏡断面
銀引きミラー(当社比)

従来のガラスは、鉄分を多く含むため入射光の青が吸収されるため白色がくすんで見えます。そこで鉄分をより多く取除いた透明なガラスを採用したナピュアミラーを開発しました。色の変化が少なく、ガラスの色に影響されない自然で純粋な色表現により、ファンデーションを合わせたリポイントメイクするのに最適です。※鏡の映り方の写真は、イメージです。



ナピュアミラー

より透明なガラスを選定しているので
色の変化が少なく自然で純粋な色表現。

銀引きミラー

入射光の青が吸収されて
多色にわたりくすみがある。

ありのままの貴女を映し出す鏡、ナピュアミラーシリーズ、大好評につき、続々新登場！



2 HAIR CHECK MIRROR



REAL-ZOOMUP MIRROR
COMPACT



HAND



STAND



PRO MODEL
MIRROR



PRO MODEL MIRROR
PREMIUM



X5 ZOOM-UP
PRO MODEL MIRROR



PERFECT STYLE 3WAY MIRROR





made in JAPAN

本当の肌色を映す! 日本製特許取得ミラー

ナピュアミラーを使っています

堀内鏡工業株式会社

洗浄

アルミ真空蒸着機



ガラス板を5枚セット



15分後、ガラス板の片面にアルミが蒸着されます

コレが!
職人技

鉛レス
塗装

乾燥

洗浄

検品




職人による検品作業

コレが!
職人技

① 制作工程

不純物を除いた超透明なガラス板(914×600mm)を洗浄し、アルミ真空蒸着機で15分間蒸着します。アルミ真空蒸着法によるミラーは保護膜に鉛を使わない塗装を施せるため、きれいに映るだけではなく、人と自然に安全でやさしいナピュアミラーが完成します。

CNC切断機



CADからサイズデータが送られ自動でカットされます

手切り



拡大鏡は、手切りでないとカットできません

コレが!
職人技



職人の手によって一枚一枚切り離されます

コレが!
職人技



面取り

カットされたミラーは面取りを施します

コレが!
職人技

② 切断・面取り加工

CADからCNC切断機へサイズデータが送られ自動でカット、職人の手によって一枚一枚切り離されます。拡大鏡は、ミラーにアールが付いているので、手切りのカットになります。カットされたミラーは、面取りを施します。

成形機



オートマチックで24時間稼働の成形機



職人による目視検査・検品

コレが!
職人技

③ 成形品加工

オートマチックで24時間稼働の成形機。自動でプラスチックの成形品が仕上がります。

ウェルダー加工



ウェルダーの芯材をセットします

コレが!
職人技



素材を高周波によって溶着加工させます

③ ウェルダー加工

素材を高周波によって溶着加工させます。プロモデル折立ミラーに使用しています。

組み立て



一つ一つ丁寧に心を込めて組み立てしています

検品



キズ・汚れ・割れなどを目視と計測で検品しています

コレが!
職人技

梱包作業



検品された商品を梱包し、異物混入や付着など無いが再度検品して出荷しています

コレが!
職人技

④ 組み立て・検品・梱包

ナピュアミラーと本体を一つ一つ丁寧に組み立てしております。組み立てた商品を目視と計測で検品。厳しい検品規格を通った良品のナピュアミラー製品のみを梱包し出荷しております。



特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー・人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

特許取得のナピュアミラー
【特許第3732490号】

NEW

ナピュア
MIRROR
ナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです。
PAT.3732490

PRO MODEL MIRROR PREMIUM

メイク環境に合わせて高さを変えることができるプロモデル折り畳みミラー新登場!

特許取得
折り畳み式
スタンドミラー

PAT.5764853



折りたためば
コンパクトに収納

こんなこと
ありませんか?

低いテーブルの際
ティッシュ箱や本などで
高くして使うこと...

そんな時は、
くるりと
折り返せば...



鏡面が85mm高くなって
メイクがしやすくなります!

角度調節が出来るから
使いやすい!

メイクがしやすい!
角度調整4段階付き



角度調節が4段階できる

Normal Position



メイクがしやすい

ポジション 2通り


折り返せば高くなり
お顔の前にミラーがセット

High Position



ノーマルポジションの使い方


- ① ミラー部分を起し、お好みの4段階の角度を付けられる溝(A)(B)(C)(D)でミラーを止めてください。



ノーマルポジション完成

ハイポジションの使い方

- ① 裏返したミラー部分と溝(D)を起してください。
- ② ミラー部分を(E)部分で固定します。(E部分は、マグネットで固定されます。)



ハイポジション完成

ナピュアミラーとは?

人から見た自分の本来の顔色を映すミラー

ファンデーションを合わせたり、ポイントメイクをするのに最適な鏡です!

透明度の高い
ガラスの採用

真空蒸着製法
による反射金属

色の変化が少なく
自然に純粋な色を映る
ナピュアミラー

透明度の高いガラスの採用

従来のガラスは、鉄分を多く含むため入射光の青が吸収されるため白色がくすんで見えます。そこで鉄分をより多く除去した透明なガラスを採用したナピュアミラーを開発しました。色の変化が少なく、ガラスの色に影響されない自然に純粋な色表現により、ファンデーションを合わせたりポイントメイクをするのに最適です。



ナピュアミラー断面



従来の銀引きミラー断面

ナピュアミラー(当社比)




色の変化が小さく、本当の肌色を映す。

銀引きミラー(当社比)



白色が黄色く映り、多色にわたりくすみがある。

反射の比較(当社比)



ナピュアミラー

より透明なガラスを選定しているの
色の変化が少なく自然に純粋な色表現。

※鏡の映り方の写真は、イメージです。

Napure PRO MODEL MIRROR PREMIUM

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
プロモデル折り畳みミラープレミアム(LL)	HP-90	4,600円+税	【商品本体】185mm×280mm×12mm(折りたたみ時) 185mm×280mm×260mm(ノーマルポジション) / 185mm×115mm×335mm(ハイポジション) 【ミラー】180mm×260mm 【パッケージ】200mm×290mm×25mm 【カートン】555mm×317mm×245mm 【重量】約560g(本体) / 約655g(パッケージ入り) / 約15kg(カートン)	ブラック	773951	20	【本体】EVA樹脂、マグネット 【ミラー】ナピュアガラスミラー

マグネット使用商品のご注意

●心臓ペースメーカー等の体内挿入型医療用電子機器を装着している方は、使用しないでください。●磁石を誤って飲み込むと、生命にかかわる事故につながる可能性があります。飲み込んだ磁石が体内で滞留すると、開腹手術が必要になる恐れがありますので、万一飲み込んだ場合はすぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。●小児(6歳以下)及び監督を必要とする方が、磁石を取り扱って飲み込む恐れがあるので、小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。●磁石同士、または他の物に吸着して強い衝撃が磁石に加わった場合、磁石本体、表面処理が欠ける、もしくは割れる場合があります。●磁石がたがいに吸着した場合、形状により離れなくなることがあります。●磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。●磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないでください。記憶内容が破壊される恐れがあります。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**

NEW

ナピュア
napure
MIRROR
ナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです
PAT.3732490

大阪
Osaka
products

High Class Mirror
napure mirror
PRO MODEL



★特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー★人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

「特許取得のナピュアミラー」
「特許第3732490号」



等倍鏡
普段のメイクに最適



5倍
拡大鏡
細部まで大きく見える拡大鏡は、
角栓・シミ・しわ・お肌の
お手入に最適

5倍拡大鏡

等倍鏡と5倍拡大鏡がセットになったプロモデル折立ミラー

かわいい
2種のパターン

×5 zoom-up pro model
Napure Mirror

意匠登録申請中



ナピュアミラーとは？
人から見た自分の本来の顔色を映すミラー


特許 第3732490号

ファンデーションを合わせたり、ポイントメイクをするのに最適な鏡です！

透明度の高いガラスの採用 + 真空蒸着製法による反射金属 = 色の変化が少なく自然で純粋な色を映る鏡 ナピュアミラー

透明度の高いガラスの採用

従来のガラスは、鉄分を多く含むため入射光の青が吸収されるため白色がくすんで見えます。そこで鉄分をより多く取除いた透明なガラスを採用したナピュアミラーを開発しました。色の変化が少なく、ガラスの色に影響されない自然で純粋な色表現により、ファンデーションを合わせたりポイントメイクをするのに最適です。



等倍鏡と拡大鏡の映り方の比較

等倍鏡

×5



湾曲率のイメージ

×5 (400R)

使用方法・使用上のご注意 ●ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。●湾曲率が大きくなればなるほど、きれいに映る焦点距離(鏡との距離)が短くなります。●倍率の大きいミラーは、ピント(焦点)の合わないところで見るとぼやけて見えます。●長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。●鏡面を湾曲(凹面)させることにより像が大きく映ります。また湾曲率が大きいほど像は大きく映ります。当社の拡大率(倍率表示)は、あくまで目安ですが、拡大鏡の湾曲率を【半径R】で表示しています。Rが小さくなればなるほど、拡大鏡の湾曲率が大きくなり、像が大きく映ります。●拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。

×5 Zoom-up Pro Modele Napure Mirror ×5

品名	品番	メーカー希望小売価格	サイズ	カラー	JAN	材質
5倍拡大鏡 プロモデルナピュアミラー	HP-451BK HP-451P	4,500円+税	【商品本体】125mm×180mm×30mm 【重量】HP-451BK/HP-451P:365g 【パッケージ】138mm×185mm×36mm,約405g	ローズブラック ローズピンク	773852 773869	【本体】綿 【ミラー】ナピュアガラスミラー ※5倍拡大鏡は400アルミミラー仕様

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す MADE IN JAPAN

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。



CoCoLand®

かわいいネコパターンプロモデル折立ミラー

あなたはこの子を選ぶ？



メイクがしやすい！
角度調整
3段階付き



CoCoLand®のかわいいネコパターンプロモデル折立ミラー Napure PRO MODEL MIRROR CoCoLand®

品名	品番	上代	サイズ	柄	JAN	入数	材質
ナピュア プロモデル折立ミラー CoCoLand® (M)	CL-02	1,400円+税	[商品本体] 125mm×175mm×15mm [パッケージ] 135mm×195mm×15mm [重量] 200g(本体) / 205g(パッケージ入)	五線譜	773333	60入	[本体] 綿 [ミラー] ナピュアガラスミラー
	CL-03			ドット(小)	773340		
	CL-05			お散歩	773364		
	CL-06			ドット(赤)	773913		
	CL-07			ドット(緑)	773920		

napure MIRROR 角度調整3段階付き

大人かわいい！可憐なレースパターンのプロモデル折立ミラー



メイクがしやすい！
角度調整3段階付き

レースパターンのプロモデル折立ミラー Napure PRO MODEL MIRROR Lace


品名	品番	上代	サイズ	柄	JAN	入数	素材
ナピュア プロモデル折立ミラー レース (M)	HP-37G	1,500円+税	[商品本体] 125mm×175mm×15mm [パッケージ] 135mm×195mm×15mm [重量] 200g(本体) / 205g(パッケージ入)	ゴールド	773371	60入	[本体] PU樹脂 [ミラー] ナピュアガラスミラー
	HP-37SV			シルバー	773388		
	HP-37P			ピンク	773395		

napure MIRROR 角度調整3段階付き

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**



フラワー (ピンク)



フラワー (ブルー)




ドット (ピンク)



ドット (ブルー)



ストライプ (レッド)





ストライプ (ネイビー)



フラワー・ドット・ストライプパターンプロモデル折立ミラー Napure PRO MODEL MIRROR Flower Dot Stripe

品名	品番	上代	サイズ	柄	JAN	入数	材質
ナピュア プロモデル折立ミラー フラワー (M)	ピンク HP-80P ブルー HP-80BL	1,400円+税	[商品本体] 125mm×175mm×15mm [パッケージ] 135mm×195mm×15mm [重量] 200g(本体) / 205g(パッケージ入)	フラワー・ピンク	773098	60入	[本体] 綿 [ミラー] ナピュアガラスミラー
ナピュア プロモデル折立ミラー ドット (M)	ピンク HP-81P ブルー HP-81BL			フラワー・ブルー	773104		
ナピュア プロモデル折立ミラー ストライプ (M)	レッド HP-82R ネイビー HP-82NV			ドット・ピンク	773111		
				ドット・ブルー	773128		
				ストライプ・レッド	773135		
				ストライプ・ネイビー	773142		

napure MIRROR 角度調整3段階付き



ナピュアミラー仕様プロモデル折立ミラー・ゴールド PRO MODEL MIRROR LL 3L

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ナピュア プロモデル折立ミラー (LL)	HP-38	3,200円+税	[商品本体] 185mm×280mm×15mm [パッケージ] 195mm×300mm×20mm [重量] 495g(本体) / 505g(パッケージ入)	ゴールド	773470	40入	[本体] PVC樹脂 [ミラー] ナピュアガラスミラー
ナピュア プロモデル折立ミラー (3L)	HP-39	4,600円+税	[商品本体] 255mm×320mm×15mm [パッケージ] 265mm×330mm×20mm [重量] 770g(本体) / 885g(パッケージ入)	ゴールド	773487	20入	

napure MIRROR 角度調整3段階付き



ナピュアミラー仕様プロモデル折立ミラー・ミニ PRO MODEL MIRROR mini

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ナピュア・プロモデル折立ミラー ミニ	HP-36BK	650円+税	[商品本体] 80mm×110mm×12mm [ミラーサイズ] 72mm×100mm×2mm [パッケージ] 90mm×135mm×15mm [重量] 70g(本体) / 72g(パッケージ入)	ブラック	773210	144入	[本体] PVC樹脂 [ミラー] ナピュアガラスミラー
	HP-36P			ピンク	773227		
	HP-36W			ホワイト	773234		

napure MIRROR 角度調整3段階付き

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**


製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。



★ 特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー ★ 人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

「特許取得のナピュアミラー」
「特許第3732490号」



EVA樹脂ナピュアミラー仕様プロモデル折立ミラー・エコ・ピンク PRO MODEL MIRROR eco

品 名	ナピュア プロモデル角度調整3段階付き折立ミラー エコ・ピンク (M)
品 番	HP-60
上 代	1,100円+税
サイズ	125mm×175mm
カラー	ピンク
J A N	772350
入 数	120入
材 質	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR eco 角度調整3段階付き

品 名	ナピュア プロモデル角度調整3段階付き折立ミラー エコ・ピンク (L)
品 番	HP-61
上 代	2,000円+税
サイズ	175mm×225mm
カラー	ピンク
J A N	772367
入 数	60入
材 質	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR eco 角度調整3段階付き



EVA樹脂ナピュアミラー仕様プロモデル折立ミラー・エコ PRO MODEL MIRROR eco

品 名	ナピュア プロモデル折立ミラー エコ (M)
品 番	HP-50
上 代	1,400円+税
サイズ	125mm×175mm
カラー	ブラック
J A N	772114
入 数	120入
材 質	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR eco

品 名	ナピュア プロモデル折立ミラー エコ (L)
品 番	HP-51
上 代	2,400円+税
サイズ	175mm×225mm
カラー	ブラック
J A N	772121
入 数	60入
材 質	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR eco



EVA樹脂ナピュアミラー仕様角度調整3段階付きプロモデル折立ミラー・エコ PRO MODEL MIRROR eco

品 名	ナピュア プロモデル角度調整3段階付き折立ミラー エコ (LL)
品 番	HP-52
上 代	3,200円+税
サイズ	185mm×280mm
カラー	ブラック
J A N	772190
入 数	40入
材 質	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR eco 角度調整3段階付き

品 名	ナピュア プロモデル角度調整3段階付き折立ミラー エコ (3L)
品 番	HP-53
上 代	4,600円+税
サイズ	255mm×320mm
カラー	ブラック
J A N	772206
入 数	20入
材 質	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR eco 角度調整3段階付き

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**

特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー・人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

特許取得のナピュアミラー
[特許第3732490号]



ナピュア
napiua
MIRROR
ナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです
PAT.3732490

High Class Mirror
napiua mirror
PRO MODEL





☆☆特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー☆☆人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

「特許取得のナピュアミラー」
[特許第3732490号]



ナピュアミラー仕様のカラーバージョンプロモデル折立ミラー PRO MODEL MIRROR

品名	ナピュア プロモデル カラーバージョン折立ミラー (M)	ナピュア プロモデル カラーバージョン折立ミラー (L)
品番	HP-40	HP-41
上代	1,400円+税	2,000円+税
サイズ	125mm×175mm	175mm×225mm
カラー	ピンク/ブルー/ブラック	ピンク/ブルー/ブラック
JAN	[ピンク]772039 [ブルー]772046 [ブラック]772060	[ピンク]772077 [ブルー]772084 [ブラック]772107
入数	120入	60入
材質	[本体]PVC樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー	[本体]PVC樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー



ナピュアミラー仕様の角度調整3段階付きメタリックバージョンプロモデル折立ミラー PRO MODEL MIRROR

品名	ナピュア プロモデルメタリックバージョン折立ミラー (M)
品番	HP-34
上代	1,400円+税
サイズ	125mm×175mm
カラー	シルバー/ゴールド
JAN	[シルバー]772213 [ゴールド]772220
入数	120入
材質	[本体]PVC樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー



品名	ナピュア プロモデルメタリックバージョン折立ミラー (L)
品番	HP-35
上代	2,400円+税
サイズ	175mm×225mm
カラー	シルバー/ゴールド
JAN	[シルバー]772237 [ゴールド]772244
入数	60入
材質	[本体]PVC樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー



ナピュアミラー仕様のカラーバージョンプロモデル折立ミラー PRO MODEL MIRROR

品名	ナピュア プロモデル 拡大鏡付き折立ミラー (M)	ナピュア プロモデル 拡大鏡付き折立ミラー (L)
品番	HP-42	HP-43
上代	1,400円+税	2,600円+税
サイズ	125mm×175mm	175mm×225mm
カラー	ブラック	ブラック
JAN	772152	772169
入数	120入	60入
材質	PVC樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー	PVC樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー



※2倍拡大鏡は1000アルミミラーを使用



弊社プロモデル折立ミラーが、美容部員を養成する「TOKYOビューティアドバイザーズスクール」の教材としても選ばれました。先生方々、生徒のみなさんから「肌色がきれいに映り、メイクアップに最適ですね!」と大変喜ばれています。

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。



特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー・人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

特許取得のナピュアミラー
特許第3732490号



外出先で…
持ち歩きに便利な
コンパクトミラー

場所を選ばない…
使いやすい
スタンドハンドミラー

自宅で…
角度調節自由自在の
スタンドミラー

肌の色や似合うメイクの
色をチェック

お顔全体のメイクや
アイメイクにおすすめ

コンシーラー、
アイメイクにおすすめ

お肌・眉毛のお手入れ、
アイメイクにおすすめ

付け睫毛などの
アイメイクにおすすめ

等倍鏡
ナピュアミラー

x2
鏡面1000R

x3
鏡面600R

x5
鏡面400R

x7
鏡面300R



細部まで大きく見える拡大鏡は、角栓、シミ、しわなどお肌のお手入れに最適!

REAL ZOOM UP MIRROR x2 x3 x5 x7 COMPACT STAND HAND STAND ※等倍鏡には特許取得のナピュアミラーを拡大鏡には通常ミラーを使用しています。

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト (2倍)	RC-02SV	1,600円+税	110mm×117mm	シルバー	772541	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー] ガラスミラー (拡大鏡) ナピュアガラスミラー (等倍鏡)
	RC-02BK			ブラック	772565	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト (3倍)	RC-03SV	1,700円+税		シルバー	772572	120入	
	RC-03BK			ブラック	772596	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト (5倍)	RC-05SV	1,800円+税		シルバー	772602	120入	
	RC-05BK			ブラック	772626	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／コンパクト (7倍)	RC-07SV	1,900円+税	シルバー	772633	120入		
	RC-07BK		ブラック	772657	120入		
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド (2倍)	RH-02SV	1,600円+税	123mm×210mm	シルバー	772664	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー] ガラスミラー (拡大鏡) ナピュアガラスミラー (等倍鏡)
	RH-02BK			ブラック	772688	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド (3倍)	RH-03SV	1,700円+税		シルバー	772695	120入	
	RH-03BK			ブラック	772718	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド (5倍)	RH-05SV	1,800円+税		シルバー	772725	120入	
	RH-05BK			ブラック	772749	120入	
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンドハンド (7倍)	RH-07SV	1,900円+税	シルバー	772756	120入		
	RH-07BK		ブラック	772770	120入		
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド (2倍)	RS-02	2,300円+税	170mm×295mm	シルバー	772787	48入	[本体]アルミ,スチール
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド (3倍)	RS-03	2,400円+税			772794	48入	[ミラー]
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド (5倍)	RS-05	2,500円+税			772800	48入	ガラスミラー (拡大鏡)
リアルズームアップ プラス ナピュアミラー／スタンド (7倍)	RS-07	2,600円+税			772817	48入	ナピュアガラスミラー (等倍鏡)

●使用方法・使用上のご注意 ●ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。●湾曲率が大きくなればなるほど、きれいに映る焦点距離(鏡との距離)が短くなります。●倍率の大きいミラーは、ピント(焦点)の合わないところで見るとぼやけて見えます。●長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。●鏡面を湾曲(凹面)させることにより像が大きく映ります。また湾曲率が大きいほど像は大きく映ります。当社の拡大鏡(倍率表示)は、あくまで目安ですが、拡大鏡の湾曲率を【半径 R】で表示しています。Rが小さくなればなるほど、拡大鏡の湾曲率が大きくなり、像が大きく映ります。●拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。



拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



ナピュア
nature
MIRROR

ナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです

PAT. 3732490

High Class Mirror
nature mirror
COMPACT



★特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー★

人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

「特許第3732490号」

11



※在庫なくなり次第廃盤

ナピュアミラー仕様の軽量・薄型コンパクトミラー SLIM & LIGHT COMPACT MIRROR

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ナピュア スリム&ライトコンパクトミラー (M)	NA-18	800円+税	104mm×130mm×4.5mm	メタリックシルバー	771346	180入	[本体] ABS樹脂 [ミラー] ナピュアガラスミラー
				メタリックレッド	771353		
				メタリックブラック	771360		
ナピュア スリム&ライトコンパクトミラー (L)	NA-19	1,000円+税	124mm×160mm×4.5mm	メタリックシルバー	771377	120入	[本体] ABS樹脂 [ミラー] ナピュアガラスミラー
				メタリックレッド	771384		
				メタリックブラック	771391		

超薄型・超軽量

かわいい! ミニコンパクトミラー Napure COMPACT MIRROR mini



NA-32 ブラック



NA-32 ピンク




NA-32 ホワイト

ナピュア仕様のかわいいコンパクトミラー・ミニ! Napure COMPACT MIRROR mini

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ナピュアコンパクトミラー・ミニ	NA-32	380円+税	[商品本体] 53mm×85mm×5.5mm [パッケージ] 56mm×117mm×8mm [重量] 27g(本体) / 30g(パッケージ入)	ブラック	773036	240入	[本体] PS樹脂 [ミラー] ナピュアガラスミラー
				ピンク	773043		
				ホワイト	773050		

Fancy



ナピュアミラー仕様のコンパクトミラー COMPACT MIRROR

品 名	ナピュア コンパクトミラー (M) ナピュア コンパクトミラー (L)
品 番	(M) NA-001 (L) NA-002
上 代	(M) 700円+税 (L) 900円+税
サ イ ズ	(M) 103mm×143mm (L) 125mm×168mm
カ ラ ー	シルバー
J A N	(M) 121912 (L) 121929
入 数	(M) 120入 (L) 96入
材 質	[本体] PS樹脂 [ミラー] ナピュアガラスミラー

MADE IN JAPAN

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。



特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー・人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

特許取得のナピュアミラー
【特許第3732490号】




ナピュアミラー仕様の両面コンパクトミラー ZOOM UP COMPACT MIRROR

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ナピュア ZOOM UP 両面コンパクトミラー (2倍)	NZC-02	1,500円+税	78mm×125mm	メタリックシルバー	771445	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー
				メタリックレッド	771452		
				メタリックブラック	771469		
ナピュア ZOOM UP 両面コンパクトミラー (3倍)	NZC-03	1,800円+税	78mm×125mm	メタリックシルバー	771476	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー
				メタリックレッド	771483		
				メタリックブラック	771490		

napure MIRROR ZOOM UP (2)(3)

※2倍拡大鏡は1000アール、3倍拡大鏡は600アールミラーを使用

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。
※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。



Napure 3WAY COMPACT MIRROR

【タイプ】アイメイクミラーとして

アイメイクのご使用方法

- 鏡を右図のように開き、上下が合わせ鏡になるよう調節します。
 - 鏡に顔を近づけ、のぞき込むようにします。
 - 上側の鏡をみると「仰ぎ目」が映ります。
→まつげのセパのアイラインを引くのに便利！
 - 下側の鏡をみると「伏し目」が映ります。
→つけまつげの接合部分やアイラインを見るのに便利！
- ★映したい部分ごとに、鏡の角度を微調整してお使いください。



ヨコ型 三面鏡として


角度調節可能

アイメイクにも使える！ Napure 3WAY COMPACT MIRROR


品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ナピュア3WAYコンパクトミラー	EL-02	1,200円+税	[商品本体]88mm×95mm×10mm [パッケージ]90mm×122mm×12mm [重量]100g(本体) / 105g(パッケージ入)	ブラック	773029	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR

3面鏡



鏡を覗き込むと、
仰ぎ目・正面・伏し目・右横目・左横目
自分で見れない5方向の角度をチェック！
お化粧が楽しくなるミラーです。



ナピュア仕様のコンパクト5面鏡 ALL ROUND MIRROR

品名	ナピュア オールラウンドミラー(5面鏡)
品番	HA-6
上代	2,000円+税
サイズ	115mm×95mm
カラー	メタリックシルバー
JAN	240798
入数	72入
材質	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR

5面鏡

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます MADE IN JAPAN



ナピュア
MIRROR
ナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです
PAT-3732490

High Class Mirror
napure mirror
STAND HAND



☆☆特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー☆☆ 人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

「特許取得のナピュアミラー」
第3732490号



NA-003

ナピュアミラー仕様の折立ハンドミラー STAND & HAND MIRROR

品 名	ナピュア 折立ハンドミラー
品 番	NA-003
上 代	1,200円+税
サイズ	127mm×213mm
カラー	シルバー
J A N	121936
入 数	120入
材 質	【本体】ABS樹脂 【ミラー】ナピュアガラスミラー

napure MIRROR



NA-14

ナピュアミラー仕様のカラー折立ハンドミラー STAND & HAND MIRROR

品 名	ナピュア カラー折立ハンドミラー (M)
品 番	NA-14
上 代	800円+税
サイズ	135mm×220mm
カラー	ピンク/ブルー/クリアー
J A N	[ピンク] 240255 [ブルー] 240262 [クリアー] 240279
入 数	120入
材 質	【本体】AS樹脂 【ミラー】ナピュアガラスミラー

napure MIRROR



NA-30

※在庫なくなり次第廃盤

ナピュアミラー仕様の拡大鏡&等倍鏡折立ハンドミラー ZOOM UP STAND & HAND MIRROR

品 名	ナピュア 両面折立ハンドミラー (2倍)
品 番	NA-30
上 代	3,200円+税
サイズ	165mm×265mm
カラー	シルバー/ブラック
J A N	[シルバー] 772268 [ブラック] 772275
入 数	60入
材 質	【本体】PS樹脂 【ミラー】ナピュアガラスミラー

napure MIRROR

ZOOM UP ②

※2倍拡大鏡は1000アールミラーを使用

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。



NZH-32

2倍
拡大鏡
1000アール

等倍鏡

※在庫なくなり次第廃盤

NZH-33

3倍
拡大鏡
600アール

等倍鏡

※在庫なくなり次第廃盤

ナピュアミラー仕様の拡大鏡&等倍鏡折立ハンドミラー ZOOM UP STAND & HAND MIRROR

品 名	ナピュア ZOOM UP両面折立ハンドミラー (2倍) (3倍)
品 番	(2倍) NZH-32 (3倍) NZH-33
上 代	(2倍) 1,600円+税 (3倍) 1,700円+税
サイズ	123mm×210mm
カラー	ブラック
J A N	[2倍] 772527 [3倍] 772534
入 数	120入
材 質	【本体】ABS樹脂 【ミラー】ナピュアガラスミラー

napure MIRROR

ZOOM UP ②③

※2倍拡大鏡は1000アール、3倍拡大鏡は600アールミラーを使用

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気る多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

NEW

ナピュア
MIRROR
ナピュアミラーは、人から見た自分の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです
PAT.3732490

実用新案登録済み

メイク環境にあわせてフレキシブルに使えるスタンドミラー

Perfect Style 3way Mirror

ナピュアミラー仕様だから、あなたの本当の顔を映し出します！

お顔全体のメイクのみならず、アイメイクなどのポイントメイク、白髪染め・ウィッグの装着などのヘアチェックもしやすい3面鏡です

横型
メイク

左右の鏡面サイズが大きくなって新登場！

メイクがしづらふ...

そんな
お悩みに

向き

★鏡の向き・角度・高さの調節が可能！★

角度

高さ

鏡の向き調節可能
360度

角度調節可能

高さ調節可能
105mm

横型
白髪染め

縦型
アイメイク

縦型
ウィッグ装着

縦型
メイク

見づらい襟足部分が左右の鏡に
映るので襟足部分の白髪染めに便利！

上の鏡に仰き目、中央の鏡に正面、下の鏡に伏し目が
映るのでアイメイクをするのに便利！

下の鏡を覗けば頭頂部・つむじが映ります。
白髪染め・ウィッグの装着に便利！

上の鏡を覗けば頬骨の高さが映ります。
骨格を意識したメイクができます！

ナピュアミラーとは？

特許 第3732490号

人から見た自分の本来の顔色を映すミラー

ファンデーションを合わせたり、ポイントメイクをするのに最適な鏡です！

透明度の高い
ガラスの採用

真空蒸着製法
による反射金属

色の変化が少なく
自然で純粋な色を映る鏡
ナピュアミラー

透明度の高いガラスの採用

従来のガラスは、鉄分を多く含むため入射光の青が吸収されるため白色が
くすんで見えます。そこで鉄分をより多く除去した透明なガラスを採用した
ナピュアミラーを開発しました。色の変化が少なく、ガラスの色に影響されな
い自然で純粋な色表現により、ファンデーションを合わせたりポイントメイク
をするのに最適です。

ナピュアミラー(当社比)



色の変化が小さく、より自然で純粋な色。

銀鏡(他ミラー(当社比))



白色が黄色く映り、多色にわたりにくすみがある。

反射の比較
(当社比)



鉄分

光

ナピュアミラー

より透明なガラスを製造しているの
で色の変化が少なく自然で純粋な色表現。

一部組立式
スタンドミラー

メイク環境にあわせてフレキシブルに使える！
パーフェクト3WAYミラー

品名	パーフェクトスタイル3WAYミラー
品番	[シルバー] NA-56SV [ゴールド] NA-56G [ローズピンク] NA-56P
メーカー希望小売価格	6,500円+税
サイズ	鏡本体(横仕様): 幅175mm×奥行き140mm×高さ255mm(伸長時360mm) 鏡本体(縦仕様): 幅160mm×奥行き140mm×高さ265mm(伸長時370mm) ミラーサイズ: 正面150mm×150mm / 扉150mm×150mm 三面開時最大幅: 155mm×500mm パッケージサイズ: 183mm×258mm×85mm
重量	本体重量: 635g / パッケージ重量: 795g
カラー	シルバー, ゴールド, ローズピンク
JAN	[シルバー] 773814 [ゴールド] 773821 [ローズピンク] 773838
カートンサイズ	590mm×280mm×570mm
カートン入数	18入
材質	【一部組立式】[本体]ABS樹脂[ミラー]ナピュアガラスミラー

●梱包内容: 鏡本体×1, 台座×1, ネジ×2, ワッシャー×2, 取扱説明書×1

※鏡の映り方の写真は、イメージです。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付ききます。


※支柱を無理な力で上げたり下げたりすると破損の原因になり、また指をつめることがありますのでご注意ください。※

ヒンジ部分のスプリングピンに油性付が付着するとバネの強度が落ちることがありますのでご注意ください。




約1分
組立時間

簡単組立
プラスドライバーを
ご用意ください。



組立方法
①台座に鏡本体を差し込んでください。
②ネジにワッシャーを通し、プラスドライバーで固定してください。
※注意: 本体がぐらつかないように、ネジが若干小さく設計されていますので、
ネジを強めに差し込んでください。



製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が割れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付ききます **MADE IN JAPAN**



5倍拡大鏡

細部まで大きく見える拡大鏡は、
角栓・シミ・しわ・お肌の
お手入に最適

クルっ!と
回転すれば等倍鏡



普段のメイクに最適



ナピュアミラーとは?
人から見た自分の本来の顔色を映すミラー

特許 第3732490号

ファンデーションを合わせたり、ポイントメイクをするのに最適な鏡です!

透明度の高い
ガラスの採用

真空蒸着製法
による反射金属

=

色の変化が少なく
自然で純粋な色を映る鏡
ナピュアミラー

透明度の高いガラスの採用

従来のガラスは、鉄分を多く含むため入射光の青が吸収されるため白色がくすんで見えます。そこで鉄分をより多く取除いた透明なガラスを採用したナピュアミラーを開発しました。色の変化が少なく、ガラスの色に影響されない自然で純粋な色表現により、ファンデーションを合わせたりポイントメイクをするのに最適です。

ナピュアミラー(当社比)



銀引きミラー(当社比)



反射の比較
(当社比)

光

鉄分

青が吸収

銀引きミラー

入射光の青が吸収

されて多色にわた

りくすみがある。

ナピュアミラー

より透明なガラスを選定しているので


色の変化が少なく自然で純粋な色表現。



等倍鏡と拡大鏡の映り方の比較



湾曲率のイメージ



●ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。
●湾曲率が大きくなればなるほど、きれいに映る焦点距離(鏡との距離)が短くなります。
●倍率の大きいミラーは、ピント(焦点)の合わないところで見るとぼやけて見えます。
●長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。
※鏡面を湾曲(凹面)させることにより像が大きく映ります。また湾曲率が大きいほど像は大きく映ります。
当社の拡大率(倍率表示)は、あくまで目安ですが、拡大鏡の湾曲率を【半径 R】で表示しています。
Rが小さくなればなるほど、拡大鏡の湾曲率が大きくなり、像が大きく映ります。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。

x5 Zoom-up Stand Napure Mirror x5

品名	品番	価格	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
5倍拡大鏡スタンドナピュアミラー	NA-57	5,500円+税	【商品本体】幅183mm×奥行100mm×高さ305mm【重量】412g 【パッケージ】183mm×183mm×53mm【重量】500g 【カートン】340mm×380mm×390mm	シルバー	773845	24	【本体】スチール(クロームメッキ) 【ミラー】ナピュアガラスミラー

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には【4510510】が付きま す MADE IN JAPAN

ナピュア
MIRROR
ナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです
[PAT.3732490]



意匠登録出願済み

Napure HAIR CHECK MIRROR

いつまでも美しい髪を保つ——。見づらい頭頂部・つむじなどがチェックできます。白髪染め・ウィッグの装着などに便利です。



ナピュアミラー仕様なので人から見た本当の肌色が映ります。普通のメイクにもおすすめです！

下のミラーを覗けば、頭頂部・つむじが映ります。白髪染め、ウィッグの装着も簡単に仕上がります！




下のミラーに
頭頂部・つむじが
映ります。

コンパクト設計



折り畳めば、収納に便利

卓上ミラーとして普通のメイクを！




silver

rose pink

black

ヘアチェックミラーの使い方 ※本体を持ち上げて使うとフロントミラーが滑り落ちることがありますのでご注意ください。



HAIR CHECK Napure MIRROR

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ヘアチェック ナピュアミラー	HCM-1	5,000円+税	【商品本体】幅176mm×高さ196mm×奥行き20mm 【最長時:約 幅176mm×高さ490mm×奥行き320mm】 【パッケージ】幅188mm×高さ205mm×奥行き32mm	シルバー ローズピンク ブラック	773586 773609 773616	24入	【本体】ABS 【ミラー】ナピュアガラスミラー

※本体を持ち上げるとフロントミラーが滑り落ちることがあり破損やけがの原因になりますのでご注意ください。また、フロントミラーが抜け出たときはケースに戻してお使いください。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**



ナピュア
nature
MIRROR

ナピュアミラーは、人から見た本当の顔色を映すワンランク上のハイクラスミラーです。
PAT. 3732490

High Class Mirror
nature mirror
STAND HAND

実用新案登録済み メイク環境にあわせてフレキシブルに使えるスタンドミラー

ナピュア MIRROR PREMIUM 3WAY MIRROR

**鏡の高さや向き、
角度の調節が可能!**

鏡の向き調節可能
360度

高さ調節可能
105mm

角度調節可能

メイクがしつらい...

**105mm
伸縮**

scene2

縦型三面鏡
伏し目・正面・仰ぎ目で
アイメイクをチェックできます。

scene1

横型三面鏡
お顔の正面・側面をチェック
しながらメイクができます。

一部組立式 スタンドミラー メイク環境にあわせてフレキシブルに使える! プレミアム3WAYミラー

品 名	プレミアム3WAYミラー
品 番	[ブラック]NA-55BK [ホワイト]NA-55W
上 代	5,000円+税
サ イ ズ	鏡本体(横仕様):幅170mm×奥行140mm×高さ255mm(伸長時360mm) 鏡本体(縦仕様):幅160mm×奥行140mm×高さ260mm(伸長時365mm) ミラーサイズ:正面150mm×150mm/扉72mm×150mm 三面開時最大幅:325mm×155mm パッケージサイズ:175mm×255mm×85mm
重 量	本体重量:590g/パッケージ入重量:700g
カ ラ ー	ブラック,ホワイト
J A N	[ブラック]772961 [ホワイト]772978
入 数	18入
材 質	【一部組立式】[本体]ABS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

●梱包内容:鏡本体×1,台座×1,ネジ×2,ワッシャ×2,取扱説明書×1
※鏡の映り方の写真は、イメージです。

向き 角度 高さ Free Style

ナピュアミラー仕様だから、あなたの本当の顔色を映し出します!
お顔全体のメイクのみならず、アイメイクなどのポイントメイクもしやすいミラーです。



**約1分
組立時間**

簡単組立
プラスドライバーを
ご用意ください。

組立方法

- ①台座に鏡本体を差し込んでください。
- ②ネジにワッシャを通し、
プラスドライバーで固定してください。

鏡本体 ×1
台座 ×1
ワッシャ ×2
ネジ ×2

伸縮の固定調整
上図の(A),(B)部分のネジをプラスドライバーでお好みの固さに調整することができます。
※(C)部分の隙間は、指詰め防止のために開けています。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



★特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー★ 人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

「特許取得のナピュアミラー」
「特許第3732490号」



ナピュアミラー仕様の等倍鏡&拡大鏡スタンドミラー ZOOM UP STAND MIRROR

品 名	ナピュア 2倍両面スタンドミラー
品 番	NA-29
上 代	2,300円+税
サイズ	170mm×200mm×90mm
カラー	シルバー
J A N	772251
入 数	48入
材 質	[本体]アルミ・スチール [ミラー]ナピュアガラスミラー

※2倍拡大鏡は1000アールミラーを使用


【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。



ナピュアミラー仕様のシンプルなスタンドミラー SIMPLE STAND MIRROR

品 名	ナピュア シンプルデザインスタンドミラー (M)
品 番	NA-31
上 代	2,200円+税
サイズ	198mm×242mm×25mm
カラー	ブラック/シルバー
J A N	[ブラック]772299 [シルバー]772282
入 数	30入
材 質	[本体]PS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー


※2倍拡大鏡は1000アールミラーを使用



ナピュアミラー仕様の高さ調節可能なスタンドミラー ADJUSTABLE STAND MIRROR

品 名	ナピュアAdjustableスタンドミラー
品 番	NA-53
上 代	3,900円+税
サイズ	200mm×100mm×315mm (Normal) / 425mm (High)
カラー	メープル
J A N	771704
入 数	20入
材 質	[本体]MDF木材 [ミラー]ナピュアガラスミラー

※2倍拡大鏡は1000アールミラーを使用



メイクしやすい高さ2段階調整機能

製品取り扱い時のご注意


※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



ナピュア
MIRROR
ナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです
PAT-3732490

High Class Mirror
napure mirror
STAND HAND



ナピュアミラー仕様の3面卓上ミラー 3WAY STAND MIRROR

品 名	ナピュア 3WAYスタンドミラー
品 番	NA-28
上 代	1,400円+税
サ イ ズ	125mm×155mm
カ ラ ー	メタリックシルバー
J A N	772138
入 数	60入
材 質	[本体]PS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR 角度調整付き 3面鏡



吊り下げ
パッケージ仕様

NA-26




吊り下げ
パッケージ仕様

NA-27

ナピュアミラー仕様の卓上ミラー STAND MIRROR

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ナピュア アルミスタンドミラー (M)	NA-26	1,400円+税	170mm×200mm	シルバー	772015	60入	[本体]アルミ枠 [ミラー]ナピュアガラスミラー
ナピュア アルミスタンドミラー (L)	NA-27	1,700円+税	220mm×200mm	シルバー	772022	48入	[本体]アルミ枠 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR 角度調整付き



吊り下げ
パッケージ仕様

NA-25

ナピュアミラー仕様の卓上ミラー COLOR STAND MIRROR

品 名	ナピュアカースタンドミラー
品 番	NA-25
上 代	900円+税
サ イ ズ	156mm×190mm
カ ラ ー	クリアー/ブルー/ピンク [クリアー]772008 [ブルー]771995 [ピンク]771988
J A N	[ブルー]771995 [ピンク]771988
入 数	72入
材 質	[本体]PS樹脂 [ミラー]ナピュアガラスミラー

napure MIRROR 角度調整付き

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



特許の輝き、特許の映り・ナピュアミラー・人から見た本当の肌色を映すワンランク上のハイクラスミラー

特許取得のナピュアミラー
「特許第3732490号」



×3 3倍拡大鏡付き



3つのアイメイク角度ミラーに拡大鏡をプラス!

Eyelash 4way Mirror

 アイメイク
コンパクト4面鏡


※在庫なくなり次第廃盤

3つのアイメイク角度に拡大鏡をプラス!

アイメイク、しっかりチェック!

通勤途中やデートの時、上下の視線が気になりませんか?

自分では見ることのできないまつげ上部分のキワまで、しっかりと確認できるミラーです。

三方向から目元をすばやくチェックして、どこから見られても美しく上品なアイメイクに!


ご使用方法

- 鏡を右図のように開き、上下が合わせ鏡になるよう調節します。
 - 鏡に顔を近づけ、のぞき込むようにします。
 - 上側の鏡をみると「仰ぎ目」が映ります。
→まつげのキワのアイラインを引くの便利!
 - 下側の鏡をみると「伏し目」が映ります。
→つけまつげの接着部分やアイラインを見るのに便利!
 - 3倍拡大鏡でアイメイク最後のチェック!
→大きく映るのでアイメイクの汚れなどチェックするのに便利!
- ★映りたい部分ごとに、鏡の角度を微調整してお使いください。


 すぐチェックして!
あなたの目元
見られています!

きれいなアイメイクのためのチェックポイント

- ★つけまつげがきれいに接着できている?
- ★つけまつげの位置がズレていない?
- ★マスカラで目元が汚れていない?
- ★アイラインがきれいに引けている?
- ★アイシャドウは、きれいにぼかしてる?



3倍拡大鏡




等倍鏡

 【本 体】ABS樹脂
【ガラスミラー】1mm厚 (等倍鏡),
1.3mm厚 (3倍拡大鏡600R)

アイラッシュ4wayミラー EYELASH 4WAY MIRROR


品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
アイラッシュ4WAYミラー	EL-01	1,300円+税	[商品本体] 100mm×55mm×12mm [パッケージ] 55mm×125mm×14mm [重量] 80g (本体) / 83g (パッケージ入)	ブラック	772992	120入	[本体] ABS樹脂 [ミラー] ガラスミラー ※3倍拡大鏡は600アールミラーを使用

4面鏡 ZOOM UP ③ 【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※小さなお子様の手の届かぬところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。




鏡を覗き込むと、
 仰ぎ目・正面・伏し目・右横目・左横目
 自分で見れない5方向の角度をチェック！
 お化粧が楽しくなるミラーです。

A		B		C		D		E	
	up		front		down		right		left




HA-5



コンパクト5面鏡 ALL ROUND MIRROR

品名	オールラウンドミラー (5面鏡)
品番	HA-5
上代	1,500円+税
サイズ	115mm×95mm
カラー	メタリックシルバー/メタリックブラック
JAN	[メタリックシルバー]771513 [メタリックブラック]771520
入数	72入
材質	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ガラスミラー
5面鏡	



上の鏡を見ると、「仰ぎ目」が見えます。マスカラの塗り残りチェックに最適。


下の鏡では「伏し目」が見えます。アイカラーやアイラインの状態が一目瞭然。

真ん中の鏡でアイメイク全体のバランスをチェック。

自分で見えない角度をすばやくチェック。
 仰ぎ目、正面、伏し目の
 アイメイクが簡単、快適になるミラーです。

ふだんは正面からしかチェックできないアイメイク。
 鏡を開くとアイメイクに適した角度に固定でき、
 仰ぎ目、正面、伏し目を一目でチェックOK。
 朝の大切な時間、何かと手抜きがちなお手入れを快適、
 充実させるアイメイク三面鏡です。
 ※鏡を開くとアイメイクに最適角度に固定され、全開しません。

特許取得




EYE-02



UP EYE
マスカラを
塗るのに
最適!!

FRONT EYE
全体の
バランスを
確認

DOWN EYE
ラインや
シャドウが
一目瞭然



UP EYE

マスカラを塗るのに最適!!
 上の鏡を見ると、「仰ぎ目」が見えます。マスカラの塗り残りチェックに最適。

FRONT EYE

全体のバランスを確認
 真ん中の鏡でアイメイク全
 体のバランスをチェック。

DOWN EYE

ラインやシャドウが一目瞭然
 下の鏡では「伏し目」が見えます。
 アイカラーやアイラインの状態が一目瞭然。

アイメイクミラー メタリックカラーシリーズ EYE MAKE MIRROR

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
アイメイクミラー	EYE-02	1,300円+税	100mm×55mm×10mm	メタリックシルバー	629319	180入	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ガラスミラー
				メタリックブルー	629326		
				メタリックレッド	629333		

3面鏡

製品取り扱い時のご注意


※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かぬところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



紫外線が気になる季節の必需品

太陽マークを企業ロゴや商品名に入れ替えてアレンジすれば販促にも最適！




リップミラータイプ

コンパクトミラータイプ

紫外線が気になる季節の必需品UVレベルチェックミラー UV LEVEL CHECK MIRROR


品 名	UVレベルチェックコンパクトミラー	UVレベルチェックリップミラー
品 番	UV-003	UV-004
上 代	600円+税	500円+税
サイズ	70mm×95mm	28mm×90mm
カラー	ホワイト	ホワイト
J A N	240606	240613
入 数	288入	600入
材 質	[本体]PP樹脂・PS樹脂 [ミラー]ガラスミラー	[本体]PP樹脂 [ミラー]ガラスミラー

※リップミラーは、ボールチェーン付き及びミラー入れサック付き



持運びに便利なUVチェックコンパクトミラー・ミニ UV CHECK COMPACT MIRROR

品 名	UVチェックコンパクトミラー・ミニ
品 番	UV-10
上 代	500円+税
サイズ	[商品本体]53mm×85mm×5.5mm [パッケージ]56mm×117mm×8mm [重量]26g(本体) / 29g(パッケージ入)
カラー	ホワイト
J A N	773067
入 数	288入
材 質	[本体]PP樹脂 [ミラー]ガラスミラー



あぶら取り紙付UVチェックミラー UV CHECK MIRROR

品 名	あぶら取り紙付UVチェックミラー
品 番	UV-005
上 代	450円+税
サイズ	70mm×100mm
カラー	乳半色
J A N	240705
入 数	288入
材 質	[本体]PP樹脂 [ミラー]ガラスミラー




**化粧直しにうれしい
取り出しやすい
あぶら取り紙付！**
吸収率バツグンの
日本製あぶら取り紙、50枚入り。
あぶら取り紙が無くなりましたら
市販のあぶら取り紙を入れて
ご利用いただけます。

※本商品は紫外線に反応する顔料を使用していますが、紫外線を計測する目的のものではありません。またその効果は恒久的なものではなく、長時間連続して紫外線に当て続けると色が変化しにくくなりますのでご注意ください。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**




拡大鏡付きMD UVチェックミラー 2WAY UV CHECK MIRROR

品 名	2WAY UVチェックミラー
品 番	UV-006
上 代	600円+税
サイズ	80mm×71mm
カラー	ホワイト
J A N	772916
入 数	120入
材 質	[本体]PP樹脂 [ミラー]ガラスミラー

※(丸)拡大鏡57丸、(角)平面鏡67mm×57mm
※2倍拡大鏡は1000アルミラーを使用

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。



紫外線が気になる季節の必需品UVチェックミラー UV CHECK MIRROR

品 名	UVチェックコンパクトミラー	UVチェックリップミラー
品 番	UV-001	UV-002
上 代	350円+税	280円+税
サイズ	70mm×95mm	28mm×90mm
カラー	クリアー/イエロー/ブルー [クリアー] 228314 [イエロー] 228321 [ブルー] 228338	クリアー/イエロー/ブルー [クリアー] 229342 [イエロー] 229359 [ブルー] 229366
入 数	288入	600入
材 質	[本体]PP・PS樹脂 [ミラー]ガラスミラー	[本体]PP樹脂 [ミラー]ガラスミラー

※リップミラーは、ボールチェーン付き及びミラー入れサック付き
※(色変化)クリアー→パープル/イエロー→オレンジ/ブルー→グリーン

※本商品は紫外線に反応する顔料を使用していますが、紫外線を計測する目的のものではありません。またその効果は恒久的なものではなく、長時間連続して紫外線に当て続けると色が変化しにくくなりますのでご注意ください。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



地震対策におすすめ ご家庭・オフィス・店舗のスペースを有効活用できる安心・安全な樹脂ミラー

SPACE MIRROR

スペースミラー BIGサイズ

安心・安全 割れないミラー

強粘着両面テープ
6カ所固定タイプ

1 POINT

割れない

衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーで割れずに安心。地震対策などにおすすめです!

2 POINT

軽い

重さは、一般的なガラスミラーの半分以下なので、どこにでも手軽に取り付けができます。

ミラー断面図
PETフィルムミラー
耐衝撃性スチロール樹脂
アルミ樹脂複合板

3 POINT

キズがつきにくい

ミラー表面に、キズがつきにくいハードコート処理をしているので、布拭きなど一般的なお手入れが可能です。

4 POINT

簡単施工

平滑な面に強粘着の両面テープで貼り付けて取り付けます。しっかりと取り付けられるので安心です。




使い方がいろいろ!使いたいスペースのアイデアが広がります!



貼り付け方 ※ミラー面の保護フィルムをはがしてお使い下さい。



貼り付ける面の汚れ、ホコリ、水分等を拭き取り、よく乾かして下さい。



ミラー裏側の両面テープのハク離紙を6カ所はがして下さい。



貼り付ける面にミラーを置き、裏面の両面テープのある箇所を丸めたティッシュを上から滑らせて、押し当てるように貼り付けて下さい。

貼り付けられる面

●両面テープで接着可能なところ。

使用上の注意 ※強粘着の両面テープですので、剥がした後にテープ後が残ったり、壁紙を痛めたりすることがありますのでご注意ください。

- ミラーの表面はハードコート処理をしていますが、金属たわし等硬いもので押されると傷が付きます。
- ベンジン、シンナー等の有機溶剤を使用しないで下さい。
- カビ取り剤や漂白剤等、酸性・アルカリ性の薬品が付いた時はすぐに拭き取って下さい。ミラー面の変質・変色の原因になります。
- ミラーの表面が汚れた時は、中性洗剤で軽く拭いて下さい。
- お手入れの際はミラーの角に十分にご注意ください。
- 高温になる所(70℃以上)では変形の原因になりますので使用しないでください。
- 取り外す時は、ミラーの角に注意してゆっくりと取り外して下さい。


強粘着の両面テープですので、剥がした後にテープ後が残ったり、壁紙を痛めたりすることがありますのでご注意ください。

SPACE MIRROR スペースミラー・BIGサイズ


品名	スペースミラー・BIGサイズ	品番	SM-08	上代	12,000円+税
JAN	773319	入数	6入		
サイズ	[商品本体] 295mm×900mm×5mm [パッケージ] 310mm×910mm×30mm [重量] 1050g(本体) / 1600g(箱入)				

※今までのスペースミラーのような、何でも貼ったり剥がしたりできるシールタイプではありません。
強粘着の固定タイプになります。

※仕様と上代は変更する場合がございます。



■ミラー断面図



■材質

PETフィルム(アルミ蒸着)ミラー
耐衝撃性スチロール樹脂
3.0mm厚 アルミ複合板(アルミ/発泡樹脂/アルミ)
47φ 強粘着両面テープ 6カ所

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**

SPACE MIRROR

スペースミラー

安心・安全 割れないミラー



ご家庭・オフィス・店舗のスペースを有効活用できる安心・安全な樹脂ミラー



玄関周り



キッチン



子供部屋



オフィス



店舗

割れない&軽い

衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーで割れずに安心です。また重さは一般的なガラス鏡の半分以下です。

簡単施行

取り付けが簡単で平滑な面であれば脱着可能な吸着タイプを使用しております。

キズがつきにくい

ミラー表面に、キズがつきにくいハードコート処理をしております。布拭きなど一般的なお手入れが可能です。

貼ったり剥がせたり出来るシールタイプ

しっかりと貼り付ける場合は市販の両面テープをご使用ください。

使い方がいろいろ!使いたいスペースのアイデアが広がります!

ご家庭で...

[玄関周り] ドア面・アルミサッシ面・下駄箱・壁面など
[キッチン周り] 冷蔵庫・食器棚・タイル面・壁面など
[リビング・寝室] 洋服ダンス・キャビネット・柱・窓ガラスなど


オフィスで...

ドア面、アルミサッシ面、下駄箱、壁面、
各種スチール製事務家具(ロッカーやキャビネット)
作業場や倉庫内等あらゆる場所での後方確認など


店舗で...

本屋、雑貨店、アパレルショップ
アクセサリショップなどの
店舗用、万引き防止用ミラーなど


ノーマルタイプ



スリムタイプ




デザインタイプ



安心・安全 割れない樹脂ミラー SPACE MIRROR ※仕様と上代は変更する場合がございます。

品名	品番	上代	サイズ	JAN	入数
スペースミラー・ノーマルタイプ	(S) SM-01	1,800円+税	175mm×295mm	772374	48入
	(M) SM-02	2,500円+税	175mm×445mm	772381	36入
	(L) SM-03	3,200円+税	175mm×595mm	772398	24入
スペースミラー・スリムタイプ	(S) SM-04	1,100円+税	95mm×295mm	772404	72入
	(M) SM-05	1,500円+税	95mm×445mm	772411	60入
スペースミラー・デザインタイプ	(ハート) SM-06	1,100円+税	145mm×145mm	772428	72入
	(スター) SM-07	1,100円+税	145mm×145mm	772435	72入

■ミラー断面図



■材質

PETフィルムミラー
PS樹脂
アクリル系吸着シート

貼り付方



貼り付ける面の汚れ、ホコリ、水分等を拭き取り、よく乾かして下さい。

ミラー裏側の剥離用透明フィルムをはがして下さい。

貼り付ける面にミラーを置き、ミラーの角に注意しながらめだてティッシュを上から滑らせて、押し当てるように貼り付けて下さい。

貼り付けられる面

- 凹凸のない平らな壁面に貼り付けられます。
- ガラス、タイル、金属塗装面、プラスチック面、化粧合板、木部に塗装を施した光沢のある面。
- 表面が凹凸のザラザラした面には貼り付けられません。

使用上の注意

- ミラーの表面はハードコート処理をしていますが、金属たわし等硬いもので押されると傷が付きます。
- ベンジン、シンナー等の有機溶剤を使用しないで下さい。
- カビ取り剤や漂白剤等、酸性・アルカリ性の薬品が付いた時はすぐに拭き取って下さい。
- ミラー面の変質・変色の原因になります。
- ミラーの表面が汚れた時は、中性洗剤で軽く拭いて下さい。
- お手入れの際はミラーの角に十分にご注意下さい。
- 高温になる所(70℃以上)では変形の原因になりますので使用しないでください。
- 取り外す時は、ミラーの角に注意してゆっくりと取り外して下さい。吸着シートが少し残った場合は、水拭きで拭き取って下さい。
- 水に濡れると、粘着シールが弱くなる場合があります。

NEW

いつでも
ikiiki
MIRROR

安心・安全 割れない いきいきミラー

いつでも!



QOL (Quality of Life)が高まる、割れないミラー

ご高齢になると「病気」や「外出の機会がない」などの理由からお化粧をやめてしまい、お化粧をしないことで、さらに外出しなくなり友人と会う機会も減り、外出や友人と会う頻度が少なくなると重度要介護になる確率が増加するとも言われています。お化粧をすると、気持ちが引き締まり、また楽しい気分になるので、人に会うときに自信が持てたりするなどの気持ちの変化が起こります。お化粧は脳へ良い刺激を与えるだけでなく、手指や腕、身体を動かすため、とても良い運動となり、心・脳・身体に良い効果をもたらし、ADL (日常生活動作) の維持・向上が高まり、結果としてQOL (Quality of Life) に高まることが実証されています。そこで当社、堀内鏡工業株式会社は、高齢者や介護を受ける方に、いつでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、ペット樹脂を使った割れないミラーで、本格的な化粧用鏡を製造開発いたしました。この「いきいきミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしても鏡が割れる心配がありませんので、どなたにも安心してお使い頂けます。

お化粧をすると

心

気持ちを明るくする

脳

脳が活性化

身体

身体機能がアップする

ADL (日常生活動作) の維持・向上

QOL (生活の質) の維持・向上



安心・安全 割れない!いきいきミラー

品名	品番	上代	JAN	入数	サイズ・重量	材質
いきいきミラー折立 (M)	IK-01	2,200円+税	773760	48入	[本体] サイズ: 125mm×175mm×15mm 重量: 170g [袋] サイズ: 140mm×220mm×20mm 重量: 180g	[本 体] EVA樹脂 [ミラー] PETフィルム (アルミ蒸着) ミラー、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂
いきいきミラー折立 (LL)	IK-02	4,000円+税	773777	24入	[本体] サイズ: 185mm×280mm×15mm 重量: 420g [袋] サイズ: 215mm×325mm×20mm 重量: 440g	[本 体] EVA樹脂 [ミラー] PETフィルム (アルミ蒸着) ミラー、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂
いきいきミラー折立 (3L)	IK-03	5,000円+税	773784	24入	[本体] サイズ: 255mm×320mm×15mm 重量: 630g [袋] サイズ: 280mm×360mm×20mm 重量: 650g	[本 体] EVA樹脂 [ミラー] PETフィルム (アルミ蒸着) ミラー、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂
いきいきミラー卓上	IK-04	3,000円+税	773791	36入	[本体] サイズ: 198mm×242mm×20mm 重量: 370g [袋] サイズ: 220mm×300mm×25mm 重量: 395g	[本 体] PS樹脂 [ミラー] PETフィルム (アルミ蒸着) ミラー、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂
いきいきミラーハンド	IK-05	1,700円+税	773807	48入	[本体] サイズ: 140mm×263mm×10mm 重量: 150g [袋] サイズ: 160mm×280mm×15mm 重量: 170g	[本 体] PS樹脂 [ミラー] PETフィルム (アルミ蒸着) ミラー、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂

- ミラーの表面はハードコート処理を施していますが、金属たわし等硬いもので拭いたりぶつけたりすると傷が付きます。
- ベンジン、シンナー等の有機溶剤を使用しないで下さい。
- カビ取り剤や漂白剤等、酸性・アルカリ性の薬品が付いた時はすぐに拭き取って下さい。ミラー面の変質・変色の原因になります。
- ミラーの表面が汚れた時は、中性洗剤で軽く拭いて下さい。
- お手入れの際はミラーの角に十分にご注意下さい。
- 高温になる所 (70℃以上) では変形の原因になりますので使用しないでください。
- ガラスミラーと比べると若干のひずみがありますが、ペット樹脂の特性上やむを得ませんのでご了承ください。

軽い



ミラー本体の重量は、ガラスミラーに比べて約23%軽量化。その分、商品自体も軽くなっていますのでどこでも手軽に安心して持ち運べます!

メイクしやすい



メイクしやすい角度に調節できるミラー。

割れない




衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーで割れず安全。落としても安全です。

キズが付にくい



ミラー表面に、キズがつきにくいハードコート処理をしているので、布拭きなど一般的なお手入れが可能です。

■ミラー断面図




■ミラー材質

PETフィルム (アルミ蒸着) ミラー
PS樹脂
アルミ
PE発泡樹脂



製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭き取ってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**





抜群の撥水効果でミラーの汚れを弾きます！



ハイパービューミラーとは？

ハイパービューミラーは、従来のミラーに高い撥水性・耐久性がある撥水剤をコートしています。そのため汚れが付きにくく・取れやすいため、お手入れ簡単！いつもきれいな鏡でお化粧をすることができます。



ハイパービューミラーシリーズ 王道の3タイプミラー登場！

HYPER VIEW MIRROR SLIM&LIGHT COMPACT MIRROR / STAND&HAND MIRROR / PRO MODEL MIRROR

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ハイパービュー スリム&ライトコンパクトミラー (M)	HV-001	800円+税	104mm×130mm×4.5mm	ホワイト ブラック	771889 771896	180入	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ガラスミラー
ハイパービュー スリム&ライトコンパクトミラー (L)	HV-002	1,000円+税	124mm×160mm×4.5mm	ホワイト ブラック	771902 771919	120入	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ガラスミラー
ハイパービュー スタンド&ハンドミラー	HV-003	1,000円+税	127mm×213mm	ホワイト ブラック	771926 771933	120入	[本体]PS樹脂 [ミラー]ガラスミラー
ハイパービュー プロモデル折立ミラー (M)	HV-004	1,300円+税	125mm×175mm	ホワイト ブラック	771940 771957	120入	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ガラスミラー
ハイパービュー プロモデル折立ミラー (L)	HV-005	2,200円+税	175mm×225mm	ホワイト ブラック	771964 771971	60入	[本体]EVA樹脂 [ミラー]ガラスミラー

超薄型・超軽量 eco 角度調整付き

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。



Memorial Photo Mirror

卒業・卒部・卒団の記念に
メモリアルフォトミラーを贈りましょう！
思い出の写真が簡単に
メモリアルフォトミラーに生まれ変わります。

刻印部分の和訳

卒業おめでとう
追い求める勇気があれば、
すべての夢はかなう。
我々に、今日も明日も困難が待ち受けるとしても、
私には夢がある。
困難こそ、最善を尽くすチャンスである。
変革せよ。変革を迫られる前に。



…学校の卒業記念…



…部活動の卒部記念に…



…サークルの卒部記念に…



…大会出場記念に…




…シニアクラブの記念日に…

～写真への文字入れ方法は、取扱説明書をご参照ください。～

メモリアルフォトミラーの作り方


① 写真をプリントしてください。



文字入れの際は、
ワクのサイズ(77×116mm)に
収まるように作成してください。


デジタルプリントは、Lサイズ
(89×127mm)を用意してください。

② プリントした写真を本体に貼り付けます。



本体鏡部の裏面に、ワクに合わせて
付属のシールで貼り付けてください。

③ 裏板と鏡を固定します。



裏板の両面テープ剥離紙を取り、
鏡部に合わせて貼り付けてください。
写真の入れ替えをしたい方は裏板を両
面テープでは、固定しないでください。

④ 最後に、スタンドを取り付けて完成です。



Memorial Photo MIRROR

made in Japan

品名	メモリアルフォトミラー
品番	MP-01
上代	1,700円+税
サイズ	【商品本体】150mm×180mm×25mm【パッケージ】175mm×190mm×36mm 【重量】280g(本体) / 340g(パッケージ入)
JAN	773555
入数	48入
材質	【本体】鏡(ガラス)裏板(PS樹脂)、スタンド(PS樹脂)

梱包内容

・フォトミラー×1
・スタンド×1
・裏板×1
・写真固定シール×4
・取扱説明書×1

様々なシーンで
ご利用いただける
無地タイプ



製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**



CUBIC MIRROR 立体三面鏡

見えにくい頭頂部をクッキリ映し出し
今まで見えなかったところのお手入れやチェックをすることができます！

- ウィッグ、ヘアピース、エクステのセットや取り外しに…
- ヘアカラーの塗り残しのチェックに…
- 横使いにすればメイクにも使えます…

横型



支持台を移動させて
角度調節ができます。

横型三面鏡で
メイク仕様


縦型




見えにくい頭頂部が
よく見える




CM-01



▲ 梱包内容



▲ 縦仕様



▲ 横仕様

見えない所が映るキュービックミラー【立体三面鏡】 CUBIC MIRROR

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
キュービックミラー【立体三面鏡】	CM-01	8,300円+税	20mm×230mm×350mm	ブラック	772343	10入	[本体]ABS樹脂 [ミラー]ガラスミラー

角度調整付き 3面鏡

※梱包内容：キュービックミラー本体×1、支持×2、取扱説明書×1、鏡ふき（マイクロファイバークロス）×1

製品取り扱い時のご注意


※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**



タテ・ヨコ使える、場所を選ばないシンプルなスタンドミラー HIGH QUALITY STAND MIRROR

品 名	ハイクオリティスタンドミラー
品 番	HQ-01
上 代	900円+税
サ イ ズ	[本体] 152mm×207mm×20mm
	[ミラー] 152mm×202mm×5mm
	[パッケージ] 165mm×220mm×28mm
	[重量] 420g(本体) / 470g(パッケージ入)
J A N	772985
入 数	36入
材 質	[ミラー] ガラスミラー [スタンド] PS樹脂



シンプルなスタンドミラー SIMPLE STAND MIRROR

品 名	シンプルデザインスタンドミラー (M)
品 番	SS-02
上 代	1,200円+税
サ イ ズ	198mm×242mm×25mm
カ ラ ー	ブラック / シルバー
J A N	[ブラック] 773906 [シルバー] 773890
入 数	30入
材 質	[本体] PS樹脂 [ミラー] ガラスミラー

角度調整付き



台座に小物が収納できる STAND MIRROR

品 名	シェルダンDXスタンドミラー
品 番	H-318
上 代	1,400円+税
サ イ ズ	193mm×247mm×74mm
カ ラ ー	ブラック
J A N	771865
入 数	24入
材 質	[本体] PS樹脂 [ミラー] ガラスミラー

角度調整付き



シンプルな木製スタンドミラー STAND MIRROR

品 名	木製スタンドミラー (M)	木製スタンドミラー (L)
品 番	MS-01	MS-02
上 代	1,200円+税	1,500円+税
サ イ ズ	150mm×200mm	175mm×250mm
カ ラ ー	シルバー / 木目	シルバー / 木目
J A N	[シルバー] 773159 [木目] 773166	[シルバー] 773173 [木目] 773180
入 数	48入	36入
材 質	[本体] MDF木材 [ミラー] ガラスミラー	[本体] MDF木材 [ミラー] ガラスミラー

角度調整付き



製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかわったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



台座とフレームにMDFを使ったスタンドミラー STAND MIRROR

品 名	ウッドスタンドミラー	ウッドスタンドミラー
品 番	H-300 (ブラック・木目)	H-301 (ブラック・木目)
上 代	2,400円+税	3,000円+税
サ イ ズ	252mm×245mm×78mm	302mm×290mm×78mm
カ ラ ー	ブラック／木目	ブラック／木目
J A N	[ブラック] 300126 [木目] 300133	[ブラック] 301123 [木目] 301130
入 数	20入	16入
材 質	[本体]MDF木材 [ミラー]ガラスミラー	[本体]MDF木材 [ミラー]ガラスミラー





台座にブラック色MDF、 豪華な面取り5mm厚ミラー使用のスタンドミラー STAND MIRROR

品 名	シェルダンDXブラックシリーズスタンドミラー
品 番	[H-117] 1,800円+税 252mm×240mm
上 代	[H-118] 1,600円+税 198mm×240mm
サ イ ズ	[H-121] 2,000円+税 228mm×290mm
	[H-124] 2,600円+税 302mm×340mm
カ ラ ー	アーム部分 シルバー
J A N	[H-117S] 117014 20入
入 数	[H-118S] 118011 24入
	[H-121S] 121011 20入
	[H-124S] 124012 14入
材 質	[本体]MDF木材 [ミラー]ガラスミラー

角度調整付き

※奥行きはすべて78mm



台座にメープル色MDF、 豪華な面取り5mm厚ミラー使用のスタンドミラー STAND MIRROR

品 名	シェルダンDXウッディシリーズスタンドミラー
品 番	[H-217] 1,800円+税 252mm×240mm
上 代	[H-218] 1,600円+税 198mm×240mm
サ イ ズ	[H-221] 2,000円+税 228mm×290mm
	[H-224] 2,600円+税 302mm×340mm
カ ラ ー	アーム部分 シルバー
J A N	[H-217S] 217011 20入
入 数	[H-218S] 218018 24入
	[H-221S] 221018 20入
	[H-224S] 224019 14入
材 質	[本体]MDF木材 [ミラー]ガラスミラー

角度調整付き

※奥行きはすべて78mm



製品取り扱い時の注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



超薄型

超軽量



HC-004



軽量・薄型コンパクトミラー ミニサイズ

SLIM & LIGHT COMPACT MIRROR mini

品 名	スリム&ライト・コンパクトミラー・ミニ
品 番	HC-004
上 代	500円+税
サ イ ズ	70mm×95mm×4.5mm
カ ラ ー	ブルー／ピンク／ホワイト
J A N	[ブルー]918116 [ピンク]918123 [ホワイト]918147
入 数	288入
材 質	[本体]PS樹脂 [ミラー]ガラスミラー

超薄型・超軽量



HC-003



HC-001




HC-002

軽量・薄型 スリム&ライトコンパクトミラー パステル3色シリーズ

SLIM & LIGHT COMPACT MIRROR

品 名	スリム&ライト・パステルカラーコンパクトミラー(S)	スリム&ライト・パステルカラーコンパクトミラー(M)	スリム&ライト・パステルカラーコンパクトミラー(L)
品 番	HC-003	HC-001	HC-002
上 代	400円+税	500円+税	700円+税
サ イ ズ	95mm×103mm×4.5mm	104mm×130mm×4.5mm	124mm×160mm×4.5mm
カ ラ ー	ブルー／ピンク／ホワイト	ブルー／ピンク／ホワイト	ブルー／ピンク／ホワイト
J A N	[ブルー]003119 [ピンク]003126 [ホワイト]003157	[ブルー]001016 [ピンク]001023 [ホワイト]001054	[ブルー]002013 [ピンク]002020 [ホワイト]002051
入 数	240入	180入	120入
材 質	[本体]PS樹脂 [ミラー]ガラスミラー		


超薄型・超軽量



HC-003

HC-001

HC-002



SC-01P

SC-01PU

SC-01BL

SC-01LG

カバーケース付き

ステンレス製の割れないミラー
携帯に便利な薄型カードサイズ
STAINLESS MIRROR

品 名	ステンレスカードミラー (ピンク) (パープル) (ブルー) (ライトグリーン)
品 番	[ピンク]SC-01P [パープル]SC-01PU [ブルー]SC-01BL [ライトグリーン]SC-01LG
上 代	800円+税
サ イ ズ	[本体]54mm×85mm [ケース]63mm×92mm
カ ラ ー	ピンク／パープル／ブルー／ライトグリーン
J A N	[ピンク]772824 [パープル]772831 [ブルー]772848 [ライトグリーン]772855
入 数	120入
材 質	[本体]ステンレス [ひも]PU [カバーケース]EVA樹脂

【ご使用上の注意】●ステンレスを曲げたり凹ませたりすると鏡面にひずみが生じますのでご注意ください。●キズが付きますので、金属たわしや紙やすりなどで表面をこすらないでください。●鏡以外の用途に使用しないでください。●表面が汚れた場合は、柔らかい布などで拭いてください。



★その他ミラー・クリップミラー★ お使いのミラーにワンプラス！

細部まで大きく見える拡大鏡は、
角栓・シミ・しわ・お肌のお手入れに最適

ONE PLUS CLIP MIRROR ×3 ×5

普段お使いの
ミラーに...


ワンプラス！

メイクに拡大鏡をワンプラス！
クリップミラー！2type
3倍、5倍の拡大鏡。


3倍拡大鏡 5倍拡大鏡


ベースメイクの時...
メイクの邪魔にならない位置に
クリップミラーを調節します。

細かいメイクの
チェックをする時...
アイメイクなど細かいメイクが
チェックしやすい位置に調節できます。

拡大鏡を使うと...




洗面台に...


洗面台でメイクする時に
大変便利です！

拡大鏡を使うと...

拡大鏡の映りは、イメージです。

普段お使いのミラーや
洗面台などにワンプラスすると大変便利です！
お使いの状態によってクリップの装着位置・角度・向きを調節してください。



ミラーが上下に可動します



支柱が上下に可動します



左右に可動します


挟む対象物
厚み25mmまで可能


すべらない・傷つかない
ゴム系樹脂仕様

ミラーサイズ
90mm丸


3倍、5倍拡大鏡の2タイプ

過度な力を加えたり無理な方向へ曲げたりすると破損の原因になりますので、お気を付けください

等倍鏡と拡大鏡の映り方の比較



等倍鏡

×3

×5

湾曲率のイメージ

×3 (600R)

×5 (400R)

●ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。
●湾曲率が大きくなればなるほど、きれいに映る焦点距離(鏡との距離)が短くなります。
●倍率の大きいミラーは、ピント(焦点)の合わないところで見るとぼやけて見えます。
●長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。
※鏡面を湾曲(凹面)させることにより像が大きく映ります。また湾曲率が大きいほど像は大きく映ります。
当社の拡大率(倍率表示)は、あくまで目安ですが、拡大鏡の湾曲率を[半径R]で表示しています。
Rが小さくなればなるほど、拡大鏡の湾曲率が大きくなり、像が大きく映ります。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。
※拡大鏡のみ(等倍鏡は、付いていません。)

ONE PLUS CLIP MIRROR ×3 ×5

品名	品番	上代	サイズ	カラー	JAN	入数	材質
ワンプラスクリップミラー ×3倍	PC-03	1,300円+税	[商品本体] ミラー枠:95mm丸, ミラー:90mm丸, クリップ:長さ135mm,幅25mm [パッケージ] 100mm×50mm×180mm(箱入) [重量] 61g(本体) / 97g(パッケージ入)	ホワイト	773562	72入	[ミラー枠]ABS樹脂 [ミラー]ガラスミラー [クリップ]ABS樹脂/アクリル/カーボン・スチール/ステンレス [両面テープ]ウレタン
ワンプラスクリップミラー ×5倍	PC-05	1,400円+税			773579		

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます MADE IN JAPAN



持ち運びに便利な折り立てタイプの拡大鏡コンパクト。
細部まで大きく見える拡大鏡は、角栓・シミ・しわ・お肌のお手入れに最適!

PRO MODEL MIRROR × ZOOM-UP

×3
鏡面600R

HP-03F

メイクがしやすい! 角度調整3段階付き

×5
鏡面400R

HP-05F

メイクがしやすい! 角度調整3段階付き

×3
鏡面600R

HP-03M

メイクがしやすい! 角度調整3段階付き

×5
鏡面400R

HP-05M

メイクがしやすい! 角度調整3段階付き

×3
鏡面600R

HP-03D

メイクがしやすい! 角度調整3段階付き

×5
鏡面400R

HP-05D

メイクがしやすい! 角度調整3段階付き



使用方法 使用上の注意

- ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。
- 湾曲率が大きくなればなるほど、きれいに映る焦点距離(鏡との距離)が短くなります。
- 倍率の大きいミラーは、ピント(焦点)の合わないところで見るとぼやけて見えます。
- 長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。
- ※鏡面を湾曲(凹面)させることにより像が大きく映ります。また湾曲率が大きいほど像は大きく映ります。当社の拡大率(倍率表示)は、あくまで目安ですが、拡大鏡の湾曲率を【半径R】で表示しています。Rが小さくなればなるほど、拡大鏡の湾曲率が大きくなり、像が大きく映ります。
- ※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。
- ※拡大鏡のみ(等倍鏡は、付いていません。)

PRO MODEL MIRROR × ZOOM-UP ×3 ×5

品名	品番	上代	サイズ	柄	JAN	入数	材質
プロモデル折立ミラー ×3倍 [花 柄]	HP-03F	1,500円+税	[商品本体] 115mm×100mm×15mm [パッケージ] 135mm×150mm×20mm [重量] 78g(本体) / 83g(パッケージ入)	花 柄	773494	72入	[本体] 綿 [ミラー] ガラスミラー
プロモデル折立ミラー ×3倍 [モノトーン]	HP-03M			モノトーン	773500		
プロモデル折立ミラー ×3倍 [ドット]	HP-03D			ドット	773517		
プロモデル折立ミラー ×5倍 [花 柄]	HP-05F	1,600円+税		花 柄	773524	72入	※3倍拡大鏡は600アル、 5倍拡大鏡は400アルミラーを使用
プロモデル折立ミラー ×5倍 [モノトーン]	HP-05M			モノトーン	773531		
プロモデル折立ミラー ×5倍 [ドット]	HP-05D			ドット	773548		

角度調整3段階付き

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま す **MADE IN JAPAN**



(2)3



★その他ミラー★ プロモデル折立ミラー・ズームアップミラー・ハンドミラー 使いやすい&シンプルデザイン



プロモデル折立ミラー・エコ

PRO MODEL MIRROR eco

品 名	プロモデル折立ミラー・エコ (S・M・L・LL)			
品 番	[S] HP-21	[M] HP-22	[L] HP-23	[LL] HP-24
上 代	[S] 650円+税	[M] 1,100円+税	[L] 1,700円+税	[LL] 2,300円+税
サイズ	[S] 80mm×110mm [M] 125mm×175mm [L] 175mm×225mm [LL] 185mm×280mm			
カラー	ブラック			
J A N	[S] 240712	[M] 240729	[L] 240736	[LL] 240743
入 数	[S] 240入	[M] 120入	[L] 60入	[LL] 40入
材 質	[本体] EVA樹脂 [ミラー] ガラスミラー			

eco



ラメがかわいい!ズームアップコンパクトミラー ZOOM UP COMPACT MIRROR

品 名	ズームアップ2倍コンパクトミラー	ズームアップ3倍コンパクトミラー
品 番	HZ-02	HZ-03
上 代	600円+税	700円+税
サイズ	97mm×106mm	97mm×106mm
カラー	ピンク	ピンク
J A N	240149	240163
入 数	144入	144入
材 質	[本体] PS樹脂 [ミラー] ガラスミラー	[本体] PS樹脂 [ミラー] ガラスミラー

ZOOM UP (2)3 ※2倍拡大鏡は1000アール、3倍拡大鏡は600アールミラーを使用

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント(焦点)の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。



パステルカラーの折立ハンドミラー STAND & HAND MIRROR

品 名	折立ハンドミラー(パステル3色)		
品 番	HS-001		
上 代	900円+税		
サイズ	127mm×215mm		
カラー	ブルー/ピンク/ホワイト		
J A N	[ブルー] 101013	[ピンク] 101020	[ホワイト] 101051
入 数	120入		
材 質	[本体] PS樹脂 [ミラー] ガラスミラー		

※ブルーとピンクは廃盤

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま **MADE IN JAPAN**

NEW

ナピュア
nature
MIRRORナピュアミラーは、人から見た本当の肌色を映す
ワンランク上のハイクラスミラーです折りたためば
コンパクトに
収納できる！

Original Design × Napure Mirror

ナピュア オリジナルデザイン・プロモデル折立ミラー

人気のプロモデル折立ミラーに
オフセット印刷をしてオリジナル商品を作りませんか？

プロモデル折立ミラー (S)



プロモデル折立ミラー (M)



プロモデル折立ミラー (L)

メイクがしやすい！
角度調整3段階付き300個から
制作可能！

白の塩ビシートにオフセット印刷ができるので
イラストや写真画像などを使用したカラフルなオリジナルデザインのミラーができます！

コミケの物販用などにもオススメ！



タレントグッズなどにもオススメ！



ナピュアミラーとは？
人から見た自分の本来の顔色を映すミラー
ファンデーションを合わせたり、ポイントメイクをするのに最適な鏡です！

透明度の高い
ガラスの採用 + 真空蒸着製法
による反射金属 =


色の変化が少なく
自然で純粋な色が映る鏡
ナピュアミラー

透明度の高いガラスの採用

従来のガラスは、鉄分を多く含むため入射光の青が吸収されるため白色がくすんで見えます。そこで鉄分をより多く取除いた透明なガラスを採用したナピュアミラーを開発しました。色の変化が少なく、ガラスの色に影響されない自然で純粋な色表現により、ファンデーションを合わせたりポイントメイクをするのに最適です。



ナピュアミラー断面



従来の銀引きミラー断面

ナピュアミラー(当社比)



色の変化が小さく、本当の肌色を映す。

銀引きミラー(当社比)




白色が黄色く映り、多色にわたりくすみがある。

反射の比較(当社比)



ナピュアミラー

より透明なガラスを選定しているので
色の変化が少なく自然で純粋な色表現。

鉄分

銀引きミラー

入射光の青が吸収されて
多色にわたりくすみがある。

※鏡の映り方の写真はイメージです。

1000個制作の場合

Sサイズ 参考上代 1,200円 【サイズ】商品本体:80mm×110mm×12mm ミラーサイズ:72mm×100mm×2mm
Mサイズ 参考上代 1,800円 【サイズ】商品本体:125mm×175mm×15mm ミラーサイズ:119mm×164mm×2mm
Lサイズ 参考上代 2,800円 【サイズ】商品本体:175mm×225mm×15mm ミラーサイズ:169mm×214mm×2mm

別途、版代・校正代が
必要です。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**


史上初

フルカラーオンデマンドプリント

記念の写真をミラーとともに永遠に…

NEW

プレミアム・フォトミラー



ガラスに直接オンデマンド印刷



印刷面に鏡加工



プレミアム・フォトミラー完成

— 1枚より制作いたします —

フルカラーで印刷できるので、記念の写真もそのまま鏡に印刷することができます！

① スタンドタイプ 150mm×180mm



スタンド付き






② 吊り下げタイプ A4サイズ



③ 吊り下げタイプ A3サイズ



～②③の場合、9種のフレームからお選び頂けます～ ②～⑨は、オプションとなります。


ノーマル
[アルミフレーム]
①シルバー
A4サイズ、A3サイズ

ベーシック
[木製フレーム・2色]
②ブラウン／③ナチュラル
A4サイズ、A3サイズ

アンティーク
[ABS樹脂フレーム・2色]
④ゴールド／⑤シルバー
A4サイズ、A3サイズ

パステル
[木製フレーム・2色]
⑥ピンク／⑦グリーン
A4サイズ、A3サイズ

ハイグレード
[木製フレーム・2色]
⑧ブラウン／⑨ホワイト
A4サイズ、A3サイズ




プレミアム・フォトミラー（フルカラーオンデマンドプリント）

サイズ	参考上代	仕様	サイズ	材質
① 150mm×180mm	9,000円＋税	スタンド式	[本体] 150mm×180mm×25mm [ミラー] 150mm×180mm×5mm [スタンド] 100mm×122mm×25mm	[ミラー] ガラスミラー [スタンド] PS樹脂
② A4サイズ（ノーマル）	15,000円＋税	吊り下げ式	[本体] 300mm×215mm×7mm [ミラー] 297mm×210mm×2mm [額幅] 8mm	[ミラー] ガラスミラー [フレーム] アルミ
③ A3サイズ（ノーマル）	25,000円＋税	吊り下げ式	[本体] 425mm×300mm×7mm [ミラー] 420mm×297mm×2mm [額幅] 8mm	[ミラー] ガラスミラー [フレーム] アルミ

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

 ※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**



アイメイクに便利な拡大鏡付きクリスタルコンパクトミラー丸・角型 フタを通してルーペ効果で大きく映ります！ CRYSTAL COMPACT MIRROR

品名	品番	サイズ	カラー	材質
クリスタルコンパクトミラー丸（5倍拡大鏡付）	CR-01	85mm×8.7mm	クリアー	【本体】PS樹脂・アクリル樹脂【ミラー】ガラスミラー
クリスタルコンパクトミラー角（拡大鏡付）	CR-03	81mm×81mm	クリアー	【本体】PS樹脂・アクリル樹脂【ミラー】ガラスミラー

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント（焦点）の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。


ZOOM UP

ルーペ効果

SP向け



クリスタルコンパクトミラーは、フタとミラーフレームの二重構造になっているので裏刷り効果や重ね表現、またはカード封入など、アイデアしだいでも多様なデザインが可能です。




クリスタルコンパクトミラー・デザインバージョン クリスタルコンパクトミラー丸・角型 CRYSTAL COMPACT MIRROR


品名	品番	サイズ	カラー	材質
クリスタルコンパクトミラー丸（印刷紙挿入タイプ）	CR-02	85mm×8.7mm	クリアー	【本体】PS樹脂・アクリル樹脂【ミラー】ガラスミラー
クリスタルコンパクトミラー角（印刷紙挿入タイプ）	CR-04	81mm×81mm	クリアー	【本体】PS樹脂・アクリル樹脂【ミラー】ガラスミラー

SP向け

拡大鏡と等倍鏡の2WAY! コンパクトに収納。かわいい両面ミラー



MD-1



※(丸) 拡大鏡57丸、(角) 平面鏡67mm×57mm
※2倍拡大鏡は1000アルミミラーを使用

スライド式両面拡大鏡付き2WAYミラー 2WAY MIRROR

品名	2WAYミラー
品番	MD-1
上代	500円+税
サイズ	80mm×71mm
カラー	レッド/ブルー
入数	240入
材質	【本体】PS樹脂【ミラー】ガラスミラー

ZOOM UP ②

SP向け

【拡大鏡使用時のご注意】※拡大鏡に直射日光が当たりますと、一点に集中した太陽光が可燃物を発火させることによる火災の危険性がありますので、直射日光が当たる場所での使用及び保管は行わないでください。※ミラーに顔を近づけてから少しずつ離してピント（焦点）の合うところを見つけてご使用ください。※長く集中して見続けると、目が疲れたり気分が悪くなる場合がありますのでご注意ください。



鏡を見ながら簡単エステ

Esthetic Mirror

両面卓上ミラーの表面に美顔・美肌を造るマッサージ方法が印刷されていますので、ミラーを見ながら正しいマッサージ手法・基礎トレーニングが簡単にできます。裏面でマッサージ後のお顔がチェックできます。



お顔のマッサージミラー&顔ツボ・マッサージミラー ESTHETIC MIRROR

品名	品番	サイズ	カラー	入数	材質
エステティックミラー お顔のマッサージ・ミラー	EM-01	200mm×220mm	シルバー	36入	[本体] アルミ枠 [ミラー] ガラスミラー
エステティックミラー 顔ツボ・マッサージミラー	EM-02	200mm×220mm	シルバー	36入	[本体] アルミ枠 [ミラー] ガラスミラー

角度調整付き SP向け

※別注商品につき、お問い合わせください。



息を吹きかけるとメッセージが浮かぶミラー MESSAGE MIRROR

品名	不思議なメッセージミラー
	鏡サイズ・枠仕様・数量によってお見積もりいたします。 <例>
サイズ	コンパクトミラータイプ(S) 70mm×95mm コンパクトミラータイプ(M) 104mm×130mm 折立ハンドミラー 127mm×215mm

SP向け

プロモデル折立ミラー制作例



生地は、生地帳より選択することができます。

UVレベルチェックミラー制作例



ロゴやイラストを入れてオリジナルデザインにできます。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手が届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンジング、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きま **MADE IN JAPAN**

SP向け

★アレンジの仕方いろいろ★ for SP ★
企業ロゴや商品ロゴマークなどを入れて販促に！



…パブミラー製作例…

SP向け

※アレンジの仕方いろいろ・for SP※ 企業ロゴや商品ロゴ・マークなどを入れて販促に！



材 質 木枠・ガラスミラー
サイズ 520mm×770mm



材 質 アルミ枠・ガラスミラー
サイズ 320mm×420mm



材 質 木枠・ガラスミラー
サイズ 300mm×170mm



長嶋ジャイアンツ優勝記念グッズ

材 質 プラスチック枠・ガラスミラー
サイズ 300mm×450mm



サッカー日本代表グッズ

材 質 プラスチック枠・ガラスミラー
サイズ 300mm×450mm



キャラクターグッズ

材 質 プラスチック枠・ガラスミラー
サイズ 250mm×450mm

メモリアルパブミラー
(思い出の写真を入れ替えられます。)

材 質 スタンド用脚・ガラスミラー
サイズ 150mm×180mm



選手・タレントグッズ

材 質 プラスチック枠・ガラスミラー
サイズ 120mm×180mm

SHOPや商品のロゴ、またはキャラクターを入れてオリジナルの販促物に！
野球やサッカーなど、大会の記念品に最適！

※パブミラーは、サイズ・色数・枚数・枠仕様によってお見積もりいたします。

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力がかかったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**

PUB MIRROR

パブミラー


パブミラーとは？

パブとは、Public House (酒場) のことです。イギリスやアイルランドのパブの壁面に飾られていたインテリアミラーが語源と言われています。当社のパブミラーはガラスに印刷後、鏡に仕上げる本格的な手法です。国内でも数少ないパブミラーの工場です。


NEW

for SP

ブランド訴求やアーティストグッズに最適！




150mm×200mm (卓上式,アルミ枠)



FLOWER SHOP



Merry Christmas
and Happy New year!




FLOWER SHOP

A4サイズ (吊式,アルミ枠)



Merry Christmas
and Happy New year!



FLOWER SHOP

A3サイズ (吊式,アルミ枠)

パブミラー
お見積り
例

サイズ	仕様	Lot	色数	参考上代
150mm×200mm	卓上式,アルミ枠	300	1	¥2,000
A4サイズ	吊 式,アルミ枠	300	1	¥3,600
A3サイズ	吊 式,アルミ枠	300	1	¥6,000

- ・製版代 1 版40,000円、サンプル校正代 1 回30,000円別途
- ・色数・ロットによってお見積りいたします。色数はシルクで1色～4色まで可能。5色以上またはカラー分解はご相談ください。
- ※ カラー分解は可能ですが、線数は50線以下になります。
- ※ 鏡面に透明 (抜き) 部分を作り裏面から印刷紙をはめ込む仕様も可能。
- ※ 木額の変更も可能です。

※すべてのJANコード前には[4510510]が付きます **MADE IN JAPAN**

製品取り扱い時のご注意

※製品に過度な力が加わったり、衝撃を与えたりすると破損する恐れがありますのでご注意ください。※不安定な場所に置いたり、落下させたりしないでください。※火気や熱源の近くなど、高温になる場所に置かないでください。火災や変形、変色の原因になります。また、直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。※鏡や本体が汚れた場合は柔らかな布で軽く拭きとってください。洗剤やクレンザー、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。※鏡はガラス製ですので破損するとケガの恐れがありますのでご注意ください。※製品を水で濡らしたり、湿気の多いところに放置しないでください。製品の劣化の原因になります。

※アレンジの仕方いろいろ for SP ※ 企業ロゴや商品ロゴマークなどを入れて販促に！



堀内鏡工業株式会社 〒547-0035 大阪市平野区西脇1-5-11 TEL: 06-6702-1987 (代) / FAX: 06-6702-5003
e-mail horouchi@cr-horiuchi.co.jp HP <http://www.cr-horiuchi.co.jp>

2026.11 改訂